



WNA045

IP55

Cubyko double poussoir LT 10/1F lumineux associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
---------------------	---------------------------

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui