



WNA010

**Cruzamiento, gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

**Materiales**

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No

**Dimensiones**

Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	12 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
Con soporte de garra	No

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK05

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Tipo de conmutación / variante	Cruzamiento
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

**Características técnicas**

Hager cubyko	
--------------	--

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí