



MM508N

Disjoncteur moteur 3P 2.5-4A ; 0.75/1.5 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	140 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	75 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	3

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V
Catégorie de surtension selon IEC60947-1	3
Type de tension d'alimentation	AC

Connectivité

Type de connexion contact auxiliaire	Borne à vis
--------------------------------------	-------------

Équipement

Plombable	No
Équipé d'un contact de signalisation	No
Avec protection thermique	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

