



WNE025B

Cubyko poussoir LT porte-étiquette 1F encastré blanc IP55

Caractéristiques techniques

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Architecture

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type d'organe de commande | Poussoir simple |
|---------------------------|-----------------|

Matière

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur              | Blanc pur          |
| Finition             | Satiné             |
| Matériau             | Polypropylène (PP) |
| Face arrière interne | Mat                |

Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 75 mm |
| Largeur                              | 75 mm |
| Profondeur                           | 40 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

Commandes et indicateurs

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Type de bouton poussoir | Poussoir simple |
|-------------------------|-----------------|

Connectivité

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type de raccordement | QuickConnect |
|----------------------|--------------|

Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK07 |

Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

Adapté à

|              |  |
|--------------|--|
| Hager cubyko |  |
|--------------|--|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |