



WS171N

systo Tomada Schuko simples, preto

Características técnicas

Corrente elétrica

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiais

| | |
|------------|--------------------|
| Código RAL | 8022 9005 |
| Acabamento | Mate |
| Material | Polycarbonato (PC) |
| Tratamento | Envernizado |

Dimensões

| | |
|--------------------------------------------------|----------|
| Altura | 45 mm |
| Largura | 90 mm |
| Profundidade | 42,50 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 40 mm |

Conetividade

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de ligações | QuickConnect |
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira Fixação universal |

Equipamento

| | |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | SCHUKO |
| Inserção central com rotação | Sim |
| Com tampa articulada | Não |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não |
| Com lâmpada de sinalização | Não |

Capacidade

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 3 |
|-------------------|---|

Segurança

| | |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP | IP2X |

Funções

| | |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
|------------------------------|-----|

Identificação

| | |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

Texto

| | |
|----------|----------------------|
| Tampa | Sem tampa |
| Proteção | Sem ecrã de proteção |

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |