



WNA020B

IP55



Cubyko poussoir LT à fermeture 1F associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Matière

Couleur Blanc polaire

Finition Satiné

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent Non

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 45 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Installation, montage

Montage sur Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Type de raccordement Avec borne enfichable

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui