



WNA020B

Cubyko poussoir LT à fermeture 1F associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de contact momentané

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Touche

Matières

Couleur

Blanc polaire

Finition de la surface

Satiné

Matière

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Transparent

No

Dimensions

Hauteur

70 mm

Largeur

70 mm

Profondeur

45 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

1

Type de bouton poussoir

Bouton-posimple

Contact d'acquittement

No

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK05

Conditions d'utilisation

Température de service

-15 - 30 °C

Textes

Impression

Sans inscription

Mode d'installation

Pour fixation par vis

Type de raccordement

Avec bornes à ressort

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui