



MM506N

**Disjuntor motor 1-1,6A 2,5M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Corrente nominal | 1,60 A |
|------------------|--------|

**Dimensões**

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 140 mm |
| Largura      | 45 mm  |
| Profundidade | 75 mm  |

**Arquitetura**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tipo de órgão de comando | Botão de giro curto |
| Número de polos          | 3                   |

**Tensão**

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp       | 6000 V           |
| Categoria de sobretensão de acordo com a IEC60947-1 | 3                |
| Tipo de alimentação de tensão                       | CA (abreviatura) |

**Conectividade**

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Controlo do tipo de ligação e contacto auxiliar | Terminal de parafuso |
|-------------------------------------------------|----------------------|

**Equipamento**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Selável               | Não |
| Com contacto auxiliar | Não |
| Com proteção térmica  | Sim |

**Índice de proteção**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

**Instalação / montagem**

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Calha DIN |
|----------|-----------|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS     | Sim |

**Imagens e esquemas**

