



WNA025

Cubyko poussoir LT à fermeture 1F porte-étiquette 1F associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Matière

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	70,90 mm
Largeur	70,90 mm
Profondeur	41,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquittement	Non

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Éclairage	Avec unité LED bleue 230 V.
Borne	Borne de raccordement de 3 conducteurs Wago pour le câblage, enclenchable
Type de raccordement	Pour borne N Avec borne enfichable

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui