



WNA025



IP55



**Cubyko poussoir LT à fermeture 1F porte-étiquette 1F associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Matière**

Couleur Gris  
 Finition Satiné  
 Matériau Thermoplastique  
 Traitement Non traité  
 Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 70,90 mm  
 Largeur 70,90 mm  
 Profondeur 41,50 mm  
 Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm  
 Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1  
 Type de bouton poussoir Poussoir simple  
 Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de raccordement QuickConnect

**Raccordement**

Type de connexion / prise Verrou tournant

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20  
 Résistance aux chocs IK IK05

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Oui

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 35 °C

**Textes**

Mode d'installation Pour fixation par vissage  
 Éclairage Avec unité LED bleue 230 V.  
 Borne Borne de raccordement de 3 conducteurs Wago pour le câblage, enclenchable  
 Type de raccordement Pour borne N Avec borne enfichable

**Adapté à**

cubyko

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui