



WNA025



IP55



Cubyko poussoir LT à fermeture 1F porte-étiquette 1F associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de contact momentané 10 A

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Matières

Couleur Gris

Finition de la surface Satiné

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Transparent No

Dimensions

Hauteur 70,90 mm

Largeur 70,90 mm

Profondeur 41,50 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 12 mm

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Type de bouton poussoir Bouton-posimple

Contact d'acquiescement No

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou rotatif

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 35 °C

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vis

Éclairage Avec unité LED bleue 230 V

Borne Borne de raccordement de 3 conducteurs Wago pour le câblage

Type de raccordement Avec borne N Avec bornes à ressort

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui