



WNA022B

Cubyko poussoir LT 10/1F associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Touche

Matière

Couleur

Blanc polaire

Finition

Satiné

Matériau

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

1

Type de bouton poussoir

Poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

Connectivité

Type de raccordement

QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Résistance aux chocs IK

IK05

Conditions d'utilisation

Température de service

-15 - 30 °C

Textes

Impression

Sans inscription

Mode d'installation

Pour fixation par vissage

Type de raccordement

Avec borne enfichable

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui