
Produktdatenblatt
WH37596205D



WH37596205D

FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose T25 mit Steckklemmen, Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	400 V
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom	16 A
Nennstrom	16 A
Spannung	
Ausgangsspannung	380 - 400 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25-+40 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Ausgangsleistung	11085 W
Leistungsaufnahme standby	0 W
Werkstoff	
Farbe	Schwarz
RAL Nummer	Ähnlich RAL 9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Abmessungen	
Höhe	62.50 mm
Breite	75 mm
Tiefe	48 mm
Kabel	
Kabellänge	0 m
Abmessungen	
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41.7 mm
Einbautiefe	6.3 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 25
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm^2
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 25
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein

Ausstattung	
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Ohne Deckel
Kapazität	
Anzahl Module	1
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20
Schliessungstyp	Ohne Schloss
Mit mechanischer Codierung	Nein
Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Kennzeichnung	
Mit Aufdruck	Nein
Texte	
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kabeleinführungen abgeschrägt
Steckverbinder/Buchsen	Parallelkontaktierte Buchsen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Apparat Gr. II
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja