



MM514N

Motorschuttschalter Baugrösse 1, 25.0-32.0A 2.5M bei 230/415V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	140 mm
Breite	45 mm
Tiefe	75 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polanzahl	3

Spannung

Stossspannungsfestigkeit	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	3
Isolationsspannung Ui	690 V

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Spule und Signalkontakt	Schraubanschluss
--------------------------------------	------------------

Ausstattung

Plombierbar	Nein
Mit Signalkontakt	Nein
Mit thermischem Schutz	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja