



WH25917800C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc
Code RAL 9016
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 152 mm
Largeur 92 mm
Profondeur 48 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Installation, montage

Montage Encastré
Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Type de montage Fixation par vis

Équipement

Avec couvercle à charnière Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Identification

Avec inscription Non

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui