



WH102509F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Beweg.-Melder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite 77 mm

Einbautiefe 28.20 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja