



MM510N

Автоматичний вимикач для захисту двигуна, луставки=6,0-10,0 A, 2,5M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Розміри

Висота 140 mm

Ширина 45 mm

Глибина 75 mm

Архітектура

Елемент керування/функціонування Коротка поворотна ручка

Кількість полюсів 3

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp 6000 V

Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1 3

Тип напруги живлення Змінний струм

Підключення

Тип роз'єму для керування та допоміжного контакту Гвинтова клемма

Обладнання

Запечатуваний Ні

З допоміжним контактом Ні

З тепловим захистом Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так

Зображення та малюнки

