



WH101917E

Insert: 2x poussoir store 250V / 2 pôles

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir simple

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Matière

Matière Métal
Plastique

Finition Mat

Traitement de surface Non traité

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui