



MM505N

Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.63-1 A 2.5 M. Din

Caratteristiche tecniche

Corrente	
Corrente nominale	1 A

Serie	
Altezza	140 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	75 mm

Architettura	
Elemento di controllo/comando	Maniglia rotante corta
Numero di poli	3

Condizioni di impiego	
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Connettività	
Tipo di collegamento contatto di controllo e ausiliario	Terminale a vite

Equipaggiamento	
PSigillabile	No
Con contatto ausiliario	No
Con protezione termica	Si

Protezione	
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Installazione, montaggio	
Montaggio su	Guida DIN

Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

