



SPB240D

Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA I_{max} 40kA

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	240 - 415 V
Tension maximale de régime permanent U _c suivant IEC61643-1	275 V
Niveau de protection U _p IEC61643-1 Niveau de protection contre les tensions U _p selon IEC61643-1	1,35 kV
Niveau de protection U _p L-PE/N-PE selon IEC61643-11	1,50 kV
Niveau de protection U _p L-N/PEN selon IEC61643-11	1350 V

Courant électrique

Courant nominal de décharge (I _n) 8 - 20 μs, IEC61643) L-N(PEN)/ N-PE IEC61643	20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Décharge maximale (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	98,7 mm
Largeur	35,60 mm
Profondeur	65,7 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Type de réseau

Type de réseau	TN TT TN-C-S
----------------	--------------------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1,5 - 25,0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1,5 - 35,0 mm ²

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui