



VA60MD

Multimedia, volta, APV, 5-R, avec plaque de montagne, sans Porte, CH

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	0
Nombre rangées	5
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de 1/2 modules par rail bornier	0
--	---

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	765 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	96.50 mm

Cache, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	12
----------------------------	----

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Non
--------------------------	-----

Matière

Matériau de la plaque de montage	Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonate (PC)
----------------------------------	---

Equipement

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui