



MM513N

Disjoncteur moteur 3P 20-25A ; 5.5/12.5 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	140 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	75 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	3

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	3
Type de tension d'alimentation	AC

Connectivité

Type de connexion contact auxiliaire	Borne à vis
--------------------------------------	-------------

Equipement

Plombable	Non
Equipé d'un contact de signalisation	Non
Avec protection thermique	Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

