



WHT41207

### kallysto

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

##### Commandes et indicateurs

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 2 |
|-------------------|---|

##### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Beige     |
| Code RAL | 1015      |
| Finition | Mat       |
| Matière  | Plastique |

##### Réglages

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Modes de configuration supportés | ETS<br>easy |
|----------------------------------|-------------|

##### Connectivité

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Avec système bus radio-KNX | Non                       |
| Type de montage            | Fixation par encliquetage |

##### Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Oui |
|--------------------------------------|-----|

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Oui |
|--------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Textes

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

##### Convient pour

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| kallysto encastré / kallysto montage en saillie |
|-------------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |