




WNC040

Doble conmutador, gris

Características técnicas

Instalación, montaje

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiales

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Colour                   | Gris             |
| Código RAL               | 7011             |
| Acabado de la superficie | Acabado satinado |
| Material                 | Polipropileno    |

Identificación

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Disposición de montaje | Instalación completa con placa |
|------------------------|--------------------------------|

Conectividad

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

Dimensiones

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Dimensiones                                       | 75 x 75 mm |
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 40 mm      |

Seguridad

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Índice de protección IP   | IP20 |
| Resistencia al impacto IK | IK07 |

Arquitectura

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Elemento de control/operación | Tecla doble |
|-------------------------------|-------------|

Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

Sostenibilidad

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos         | Sí |
| REACH – libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |