




WNA022



Cubyko poussoir LT 10/1F associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Matière

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non
Face arrière interne	Mat

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Voyants	Sans
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de commutation	Inversion
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui