



LR703

Scheidingschakelaar - 22x58 - 3P - 6 M.

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	125 mm
Breedte	105 mm
Diepte	96 mm

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale stroom van smeltpatroon	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	4 - 4 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	38,50 W
----------------------------------	---------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Type voeding	AC
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	2,5 - 35 mm²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	2,5- 50 mm²

Zekering

AT_FuseSize	22 x 58
-------------	---------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja