



LR702

Portafusibles seccionable tipo L58 2P 125A 690V

Características técnicas

Dimensiones

Altura	125 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	96 mm

Arquitectura

Número de polos	2
-----------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente nominal del cartucho fusible	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	4 - 4 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	25,60 W
--	---------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8 kV
Tipo de alimentación de tensión	CA
Categoría de sobretensión según IEC60947-1	3

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	2,5 - 35 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	2,5 - 50 mm ²

Fusible

AT_FuseSize	22 x 58
-------------	---------

Cubierta, puerta

Bloqueable	No
------------	----

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí