



WS171

systo Tomada Schuko simples, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	90 mm
Profundidade	42,50 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
Tipo de montagem	Montagem de braçadeira Fixação universal

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Sim
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP2X

Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Sem tampa
Proteção	Sem ecrã de proteção

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim