



LR701

Portafusibles seccionable tipo L58 1P 125A 690V

Características técnicas

Dimensiones

Altura	125 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	96 mm

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente nominal del cartucho fusible	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	4 - 4 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	12,84 W
--	---------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8 kV
Tipo de alimentación de tensión	CA
Categoría de sobretensión según IEC 60947-1	3

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	2,55 - 35 mm²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	2,5 - 50 mm²

Fusible

Tamaño del fusible	22 x 58
--------------------	---------

Tapa, puerta

Interenclavable	No
-----------------	----

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí