



WNE001BG

**Cubyko inter va-et-vient LT encastré à griffes blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition Satiné

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

**Connectivité**

Type de montage Fixation par griffe  
borne à vis  
Fixation par vis

**Dimensions**

Dimensions 75 x 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK07

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contacts 2 voies

**Durabilité**

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui