



LR701

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P wkł.bezp.cyl.L58 22x58mm 125A 690VAC

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	125 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	96 mm

Architektura

Liczba biegunów	1
Układ biegunów	1P

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	4 - 4 Nm
-----------------------------	----------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12,84 W
--	---------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV
Typ napięcia zasilania	AC
Kategoria przepięciowa	3

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,55 - 35 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	2,5 - 50 mm ²

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	22 x 58
---------------------------------	---------

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Nie
--------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak