



WNA040B

IP55



Cubyko double inter V&V LT associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Installation, montage

Montage sur Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition Mat
Matériau Thermoplastique
Traitement Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur Element de commande

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 70 x 70 mm
Profondeur de montage 12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs IK IK05

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contacts 2 voies
Type de connexion / prise Verrou tournant

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vissage
Type de raccordement Avec borne enfichable
Éclairage Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation Interrupteur va-et-vient / va-et-vient

Durabilité

Sans halogène Oui
REACH-sans SVHC Oui
Conforme à la directive RoHS Oui