



WNA040B

### Cubyko double inter V&V LT associable blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

##### Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

##### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Element de commande
--	---------------------

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

##### Dimensions

Dimensions	70 x 70 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

##### Raccordement

Type de contacts	2 voies
Type de connexion / prise	Verrou tournant

##### Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Interrupteur va-et-vient / va-et-vient

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui