



WNA301



**Cubyko poussoir volet-roulant LT associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche double

**Matière**

Couleur Gris  
 Finition Satiné  
 Matériau Thermoplastique  
 Traitement Non traité  
 Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 75 mm  
 Largeur 75 mm  
 Profondeur 32 mm  
 Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 2  
 Type de bouton poussoir Poussoir simple  
 Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de raccordement QuickConnect

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20  
 Résistance aux chocs IK IK05

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Textes**

Impression Avec symbole « Flèche »  
 Mode d'installation Pour fixation par vissage  
 Type de commutation Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés  
 Type de raccordement Avec borne enfichable

**Adapté à**

Hager cubyko

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
 REACh-sans SVHC Oui  
 Conforme à la directive RoHS Oui