



WNA301

Cubyko LT shutter push-button with stop symbol composable grey IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets
-------------------	---------------

Materiaal

Kleur	Grijs
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	75 mm
Diepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

Hager cubyko	
--------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja