



SPB215D

### Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA I<sub>max</sub> 15kA

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Tension

Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>	240 - 415 V
Tension maximale de régime permanent U <sub>c</sub> suivant IEC61643-1	275 V
Niveau de protection U <sub>p</sub> IEC61643-1 / Niveau de protection contre les tensions U <sub>p</sub> selon IEC61643-1	1 kV
Niveau de protection U <sub>p</sub> L-PE/N-PE selon IEC61643-11	1,6 kV
Niveau de protection U <sub>p</sub> L-N/PEN selon IEC61643-11	1000 V

##### Courant électrique

Courant nominal de décharge (I <sub>n</sub> ) 8 - 20 μs, IEC61643) L-N(PEN)/ N-PE IEC61643	5 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Décharge maximale (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA

##### Dimensions

Hauteur	89,80 mm
Largeur	35,60 mm
Profondeur	58,20 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

##### Type de réseau

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

##### Equipement

Avec contact de signalisation à distance	No
--	----

##### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>

##### Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm
-------------------	----------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui