



WNA045

IP55

**Cubyko double poussoir LT 10/1F lumineux associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

**Matière**

Couleur	Gris
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Face arrière interne	Mat

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré
-------------	----------

**Commandes et indicateurs**

Voyants	En accessoire
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

**Connectivité**

Type de raccordement	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK07

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de commutation	Inversion
Type de raccordement	Avec borne enfichable

---

**Adapté à**

cubyko

---

**Durabilité**

---

REACH-sans SVHC

Oui

---

Conforme à la directive RoHS

Oui

---