



WNA003

IP55

### Cubyko inter V&V LT témoin associable gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 10 A |
|------------------------|------|

##### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Encastré |
|-------------|----------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Couleur    | Gris            |
| Code RAL   | 7011            |
| Finition   | Mat             |
| Matériau   | Thermoplastique |
| Traitement | Non traité      |

##### Identification

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Element de commande |
|------------------------------------------|---------------------|

##### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

##### Commandes et indicateurs

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 1 |
|-------------------|---|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 70 x 70 mm |
| Profondeur de montage                | 63 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm      |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Raccordement

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type de contacts          | 2 voies         |
| Type de connexion / prise | Verrou tournant |

##### Textes

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation  | Pour fixation par vissage                                   |
| Type de raccordement | Pour borne N<br>Avec borne enfichable                       |
| Éclairage            | Avec unité LED rouge 230 V.<br>Pour commutation de contrôle |
| Bouton poussoir      | No                                                          |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |