



WS171N

Gniazdo przelot. SCHUKO, 16A/250V, samozaciski, zab.dotyk. 3M czarny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kod RAL	8022 9005
---------	--------------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Poliwęglan (PC)
----------	-----------------

Obróbka	Lakierowany
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	45 mm
----------	-------

Szerokość	90 mm
-----------	-------

Głębokość	42,50 mm
-----------	----------

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
------------------------------	-------

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
----------------	--------------

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Uniwersalne mocowanie
----------------	---

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Tak
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Bez pokrywy
--------	-------------

Ochrona	Bez ekranu ochronnego
---------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----