



WNA021

### Cubyko poussoir LT 10/1F lumineux associable gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de contact momentané	10 A
------------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

##### Matières

Couleur	Gris
Finition de la surface	Satiné
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	No

##### Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	41 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

##### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton-posimple
Contact d'acquittement	No

##### Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

##### Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vis
Éclairage	Avec unité LED bleue 230 V Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Type de raccordement	Avec borne N Avec bornes à ressort

##### Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui