



WNA010B

ΚΟΥΒΥΚΟ A/R ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
----------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό πλήκτρο
------------------------------	--------------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι

Διαστάσεις

Ύψος	70 mm
Πλάτος	70 mm
Βάθος	42 mm
Ενσωματωμένο βάθος	12 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
Με στήριξη με νύχι	Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Λειτουργία διακόπτη	ενδιάμεσος
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Hager cubyko	
--------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι