



LR604

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P+N wkł.bezpz.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	107 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	93 mm

Architektura

Liczba biegunów	4
Układ biegunów	3P+N

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	50 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Pojemność

Liczba modułów	6
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,5 - 3,5 Nm
-----------------------------	--------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	20,60 W
--	---------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV
Typ napięcia zasilania	AC
Kategoria przepięciowa	3

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,5 - 25 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	2,5 - 35 mm ²

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	14 x 51
---------------------------------	---------

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Nie
--------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak