



WH25917809C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Brun

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Marron

Code RAL 8014

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Dimensions

Hauteur 152 mm

Largeur 92 mm

Profondeur 48 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

#### Installation, montage

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Avec couvercle à charnière Non

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

#### Identification

Avec inscription Non

#### Convient pour

kallysto encastré

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui