



WH36596249C

robusto humide ENC Gr.1 compl.: Type 25 avec clapet IP21 Alumin.

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 400 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

#### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 53.8 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm

Profondeur de montage 17.8 mm

#### Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

#### Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Convient pour**

robusto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----