



WH102508F

**Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W**

**Technische Eigenschaften**

**Erfassung**

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Abmessungen**

Breite 77 mm

Einbautiefe 28.20 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Werkstoff**

Werkstoff Polycarbonat (PC)

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja