



LR603

Coupe-circuit 3P 50A 690V L51 4.5M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	107 mm
Largeur	78,75 mm
Profondeur	93 mm

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	50 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	40 A
	50 A

Capacité

Nombre de modules	4,50
-------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	3,5 - 3,5 Nm
Montage sur	Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	18,88 W
-----------------------------------	---------

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8 kV
Type de tension d'alimentation	AC
Catégorie de surtension selon IEC60947-1	3

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2,5 - 25 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	2,5 - 35 mm ²

Fusible

AT_FuseSize	14 x 51
-------------	---------

Plastron, porte

Cadenassable	No
--------------	----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui