



WH102508E

Einsatz: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite 57 mm

Einbautiefe 28.20 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja