



WH101917F

Insert: 2x poussoir store 250V / 2 pôles avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Matière

Matière	Métal Plastique
Finition	Mat
Traitement de surface	Non traité

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui