



WH101917F

**Insert: 2x poussoir store 250V / 2 pôles avec plaque de fixation**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir simple

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Tension**

Tension nominale 250 - 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Matière**

Matière Métal  
Plastique

Finition Mat

Traitement de surface Non traité

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui