



LR704

Scheidingsschakelaar - 22x58 - 3P+N - 8 M.

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	125 mm
Breedte	140 mm
Diepte	96 mm

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
Nominale stroom van smeltpatroon	25 A
	20 A
	16 A
	32 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	4 - 4 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	42 W
----------------------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Type voeding	AC
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	2,5 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	2,5 - 50 mm ²

Zekering

AT_FuseSize	22 x 58
-------------	---------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja